


# Kit de fractionnement pour châssis



Le montage combiné permet de diviser un bac à cartes ou coffret de 6 U de hauteur en sections de 2 x 3 U et 6 U. Différentes versions sont disponibles.

## FONCTIONS

Conçu pour loger des cartes euro (100 mm de hauteur) et cartes euro doubles (233,35 mm hauteur)

Subdivision de la zone de montage 6 U en: 2 x 3 U, 1 x 6 U

**Famille de produits:** EuropacPRO  
**Type de produit:** Kit de montage  
**Hauteur du rack:** 6U  
**Type:** Montage mixte  
**Compatible avec:** Bacs à cartes



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Quantité par colis | Largeur de rack 1 | Largeur de rack 2 | Matériau                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 24562-442           | 1                  | 42HP              | 40HP              | Aluminium, Alliage de zinc |
| 24562-484           | 1                  | 84HP              |                   | Aluminium, Alliage de zinc |
| 24562-420           | 1                  | 20HP              | 62HP              | Aluminium, Alliage de zinc |
| 24562-440           | 1                  | 40HP              | 42HP              | Aluminium, Alliage de zinc |
| 24562-463           | 1                  | 63HP              | 19HP              | Aluminium, Alliage de zinc |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order separately: Face avant 6 U, 2 HP to cover the strut.

The following guide rails cannot be used: type "accessory", type "accessory, strengthened" and type "for 4,4" PCB".

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

