

Attache de poutre pour profil $\leq 41 \times 41$ mm, galvanisé à chaud



RÉFÉRENCE CATALOGUE

ZTA601HD

FONCTIONS

Complet avec boulon en U et écrous

Nécessite une installation par paire

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 387701

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Type de profil de montage: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm); CC (41 x 41 mm)

Taille du piquet (RS): 10

Épaisseur de bride (FT): 18 mm Max

Largeur (W): 80 mm

Épaisseur (T): 6 mm

A: 24 mm


B: 45 mm

C: 95 mm

Charge statique: 5000N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique est basée sur une paire d'étriers crapauds.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

