

Collegamento della struttura di vincolo della linea di diramazione all'acciaio

CARATTERISTICHE

Il connettore orientabile accetta barre filettate M10 o M12

Si collega ad elementi in acciaio tramite vite autoperforante/autofilettante



SPECIFICHE

Table 1/2



Codice a catalogo	Numero articolo	Material e	Finitura	Dimensione barra (RS)	Spessore della flangia (FT)	Altezza (H)
CSBBRS1MEG	402239	Acciaio	Elettrozincato	10, 12	2.7 - 12.7 mm	28.2 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)
CSBBRS1MEG	402239	40.4mm	26.9 mm	2.7 mm	32mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I dispositivi di aggancio delle diramazioni agli elementi strutturali devono essere utilizzati solo per detti rinforzi e non per attaccare le tubature dei sistemi antincendio a sprinkler.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

