

Bobina del cavo



CARATTERISTICHE

Tagliare alla lunghezza necessaria

Cavo di rinforzo pretensionato

Certificato chimicamente compatibile con i sistemi in CPVC

Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021

Materiale: Acciaio
Finitura: Prezincato; Verniciata



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni del rinforzo	Diametro	Lunghezza del cavo	Carico elencato UL	Colore
CSB12CBL	402190	# 12	2.4 mm	76.2m	1859N	Rosso
CSB18CBL	402191	# 18	3.2 mm	76.2m	3434N	Bianco
CSB36CBL	402192	#36	4.8 mm	76.2m	8490N	Blu

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il cavo è verniciato a polveri.

“Compatibile con il sistema FBC™” indica che questo prodotto è stato testato ed è monitorato su base continuativa, per assicurare la sua compatibilità chimica con i sistemi di tubazioni FlowGuard Gold®, BlazeMaster® e Corzan e i prodotti realizzati con la tecnologia TempRite®. “Il logo compatibile con il sistema FBC, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® e TempRite® sono marchi di fabbrica di Lubrizol Advanced Materials, Inc. o delle sue affiliate.”

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

