

Fissag. a scatto per barra fil./clip/fili, M4, M6, barra fil. M8, cavo 4,8 mm



CODICE A CATALOGO

4Z34812M

CARATTERISTICHE

Permette il fissaggio di conduit e cavi

Maggiori capacità e opzioni applicative combinando i prodotti 4Z e 6Z in un'unica offerta migliorata ed efficiente

La clip multifunzione migliorata consente di ottimizzare l'inventario riducendo al contempo i rischi di pianificazione del cantiere associati a più misure differenti



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 171060

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Diametro esterno: 18 - 30 mm

Dimensione barra: 4;6;8;10

Dimensione del filo: 3.9 - 4.8 mm

Spessore della flangia: 3.0 - 9.5 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

NEC® 300.11 richiede cavo di sospensione/asta specifici e EC311.

La clip 4Z installata su un tondino liscio da 3/8" (10mm) ha un carico statico di 15lb (67N) nella direzione F2.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

