

Profilo strut tipo DD, asolato, 124 mm x 41 mm x 2,5 mm



CODICE A CATALOGO

DD25H6000PG

CARATTERISTICHE

Profilato formato a freddo, asolato

Saldato schiena contro schiena



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 310650

Tipo di profilo strut: DD (124 x 41 mm)

Materiale: Acciaio

Finitura: Prezincato

Spessore (T): 2.5 mm

Lunghezza (L): 6000mm

Altezza (H): 124 mm



Larghezza (W): 41 mm

A.: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

