


Morsetto, barra filettata M6, putrella 16 mm max



CODICE A CATALOGO

EBC

CARATTERISTICHE

Facile installazione alle flange della trave

Un foro passante da 10,5mm permette il supporto di carichi statici fino a 450N mediante barre filettate M6, M8 o M10

Tre fori filettati M6 permettono il fissaggio di scatole elettriche direttamente sotto o a fianco della putrella



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 170380

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Dimensione barra (RS): 6

Dimensione del foro (HS): 10.5 mm


Spessore della flangia (FT): 16 mm Max

Coppia (TQ): 3 N·m

Carico statico: 450N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a l.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

