

Mors. clip fiss. cond. a trave in acc., mont. lat. 18–30 mm, putrella 16 mm max



CODICE A CATALOGO

EBC812MSM

CARATTERISTICHE

Facile installazione alle flange della trave

Elimina conduit con curvatura offset

La clip per conduit ruota di 360 gradi



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 160180

Materiale: Acciaio armonico


Finitura: nVent CADDY Armour

Diametro esterno (OD): 18 - 30 mm

Spessore della flangia (FT): 16 mm Max

Coppia (TQ): 3 N·m

Carico statico: 110N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

