

HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, EG, 149–155 mm OD, M12, M16 Barra



CODICE A CATALOGO

HDN155

CARATTERISTICHE

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l'uso con chiavi



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 577021

Dado incluso: Sì

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Diametro esterno (OD): 149 - 155 mm

Dimensione barra (RS): M12;M16

Larghezza (W): 40 mm


Spessore (T): 4 mm

Diametro della vite (Sc): 10 mm

Diametro vite con sistema metrico (Sc): M10

Lunghezza della vite (L): 40mm

Carico statico: 5000N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

