

HD NI Morsetto tubo per applicazioni pesanti, antincendio/sprinkler, HD, 267–273 mm OD, 10" tubo, 250 DN, M16, M20 Barra

Obsoleto

CODICE A CATALOGO

HDN273HD

CARATTERISTICHE

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l'uso con chiavi



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 575032

Dado incluso: Sì

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Diametro esterno (OD): 267 - 273 mm

Dimensione del tubo: 10"

NB/DN: 250

Dimensione barra (RS): M16;M20

Larghezza (W): 40 mm

Spessore (T): 4 mm



Diametro della vite (Sc): 12 mm

Diametro vite con sistema metrico (Sc): M12

Lunghezza della vite (L): 40mm

Carico statico: 10000N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/ENDDT

