

Kit telaio a H a piramide per tetto, base in schiuma di polietilene

CODICE A CATALOGO

PHK



CARATTERISTICHE

La parte inferiore in schiuma o gomma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

L'interfaccia in gomma della copertura è ideale per le installazioni di pannelli solari

Il kit include 2 basi per colonna con componenti di montaggio preinstallati, 6 bulloni, 6 dadi per profilo e 2 staffe a L per completare il telaio a H

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

Adatto a profili strut standard



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 360420

Materiale: Polipropilene; Polietilene

Temperatura: -34.4 to 54 °C

Fattore di sicurezza del carico statico: 3:01

Rivestimento inferiore in gomma: Schiuma

Tipo di profilo strut: A (41 x 41 mm)

Altezza (H): 117 mm

Lunghezza (L): 314mm

Larghezza (W): 314 mm

Area della superficie: 0.18m²

Carico statico: 6670N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il carico statico rappresenta 3335 N per base. L'installatore deve valutare e dimensionare i profili strut in modo che l'assemblaggio del telaio ad H possa supportare correttamente il carico applicato.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

nVent.com/CADDY

