


Assemblaggio ponte ST a piramide da tetto, 610 mm

CODICE A CATALOGO

PSB24A



CARATTERISTICHE

Ideale per sostenere i percorsi multipli di tubi, passerelle portacavi e unità di trattamento dell'aria

La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 360475

Materiale: Polietilene;Polipropilene;Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Temperatura: -45 to 65 °C

Fattore di sicurezza del carico statico: 3:01

Lunghezza 1 (L1): 610 mm

Lunghezza 2 (L2): 673 mm

Altezza (H): 142 mm

Larghezza (W): 203 mm

Area della superficie: 118709mm²



Peso unitario: 2 kg

Carico statico: 8900N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I carichi statici sono intesi come distribuiti in modo uniforme.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

