

Supporto fisso per profilo strut a piramide ST sul tetto, 254 mm x 122 mm

CODICE A CATALOGO

PSF10C



The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

CARATTERISTICHE

Offre un supporto di livello superiore per tubi, conduit, condotti, passerelle e attrezzature

La parte inferiore in schiuma offre un'interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto

Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica

Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione

Semplice da trasportare sul tetto

Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 360464

Materiale: Polietilene;Polipropilene;Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Temperatura: -45 to 65 °C

Fattore di sicurezza del carico statico: 3:01

Lunghezza 1 (L1): 254 mm

Lunghezza 2 (L2): 317.5 mm

Altezza (H): 122 mm

Larghezza (W): 203 mm

Area della superficie: 59355mm²



Peso unitario: 1 kg

Carico statico: 4450N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Carico statico per una pressione 73,1 kPa sul tetto. Contattare l'ingegnere di progetto per definire il carico massimo ammesso sul sistema tetto in base al progetto individuale.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

