

nVent CADDY Speed Link SLK con gancio per lamiere grecate, 1,5 mm Cavo, 2 m Lunghezza



CODICE A CATALOGO

SLK15L2DH

CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e gancio terminale per lamiere grecate pre-assemblato

Si fissa velocemente e facilmente su solette in lamiera grecata senza calcestruzzo

Basta premere le estremità all'interno del foro nella lamiera grecata ed è fissato

Il design innovativo protegge il cavo dagli bordi taglienti dei fori, minimizzando il rischio di danneggiamenti



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 196677

Materiale: Acciaio; Lega di zinco; Polipropilene

Finitura: Elettrozincato

Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01

È conforme a: HVAC-DCS SMACNA

Diametro della fune: 1.5 mm

Lunghezza della fune: 2m

Spessore della lastra di copertura per tetto: 1.5 mm Max

A.: 9.2 mm

Dimensione del foro (HS): 8 mm

Carico statico: 195N

Altezza (H): 55 mm

Larghezza (W): 19 mm

Spessore (T): 12.5 mm


Angolo (a): 90 ° Max

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La capacita' di carico e' applicabile solo se la capacita' di carico dell' elemento di supporto (soletta in lamiera grecata) e' adeguata.

Contattare il produttore della copertura per conoscere la capacita' di carico consigliata.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

