

nVent CADDY Speed Link SLK con terminale ad Y e due ganci, 3 m Lunghezza, 0,5 m Lunghezza Y

CODICE A CATALOGO

SLK2YH500L3

CARATTERISTICHE

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio due terminali a gancio pre-assemblati

Si fissa alla struttura dell'edificio e si aggancia per sospendere i corpi illuminanti o canaline supporto cavi

La molla di ritegno fornisce una connessione sicura

Il suo design permette di rimuoverlo temporaneamente per effettuare manutenzioni o aggiungere cavi nella canalina

La discesa singola con doppio gancio fornisce maggiore stabilità al sistema

Disponibile anche nella configurazione a singolo gancio terminale



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 196550

Materiale: Acciaio;Lega di zinco;Polipropilene

Finitura: Elettrozincato

Fattore di sicurezza del carico statico: 5:01

È conforme a: HVAC-DCS SMACNA

Diametro della fune: 2 mm

Lunghezza della fune: 3m

Lunghezza del cavo "Y" (YL): 0.5m

A.: 58.4 mm

B: 22.9 mm

C: 6.4 mm

Carico statico: 440N


Altezza (H): 55 mm

Larghezza (W): 19 mm

Spessore (T): 12.5 mm

Angolo (a): 90 ° Max

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

