

USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, HD, 20,5–21,4 mm OD, 1/2" tubo, 15 DN



CODICE A CATALOGO

USC021HD

CARATTERISTICHE

Formato da due morsetti, un dado e un bullone

Adatto al lato aperto del profilo strut

Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 712405

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Diametro esterno (OD): 20.5 - 21.4 mm



Dimensione del tubo: 1/2"

NB/DN: 15

Larghezza (W): 32 mm

Spessore (T): 1.5 mm

Carico statico: 2000N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

