

Gancio ad anello regolabile in altezza FCS



CARATTERISTICHE

Raccomandati per il supporto di tubazioni di impianti sprinkler fissi, privi di isolamento

La fascia e il noddolino, completamente riprogettati, minimizzano l'attrito per consentire un più semplice posizionamento lungo la barra filettata (dimensioni da 1/2" a 4")

Le estremità lavorate della parte superiore della fascia semplificano il montaggio e lo smontaggio del collare

I bordi arrotondati della fascia aiutano lo scorrimento interno del tubo, limitando lo sfregamento e i danni alle tubazioni in metallo o plastica

La confezione include tutto il necessario per l'installazione

Materiale: Acciaio
Finitura: Elettrozincato





SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	Diametro esterno (OD)	Dimensione barra (RS)	Larghezza (W)	A.
FCS0075M10	597968	20	27 mm	M10	10 mm	76 mm
FCS0100M10	597969	25	34 mm	M10	10 mm	87 mm
FCS0100M8	597963	25	34 mm	M8	10 mm	85 mm
FCS0125M10	597971	32	43 mm	M10	10 mm	91 mm
FCS0125M8	597964	32	43 mm	M8	10 mm	89 mm
FCS0150M10	597972	40	48 mm	M10	10 mm	99 mm
FCS0150M8	597965	40	48 mm	M8	10 mm	97 mm
FCS0200M10	597973	50	60 mm	M10	10 mm	114 mm
FCS0200M8	597966	50	60 mm	M8	10 mm	112 mm
FCS0250M10	597974	65	76 mm	M10	10 mm	142 mm
FCS0300M10	597975	80	89 mm	M10	10 mm	164 mm
FCS0400M10	597976	100	114 mm	M10	10 mm	206 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	NB/DN	Diametro esterno (OD)	Dimensione barra (RS)	Larghezza (W)	A.
FCS0500M12	597977	125	140 mm	M12	15 mm	227 mm
FCS0600M12	597978	150	165 mm	M12	15 mm	272 mm
FCS0800M16	597979	200	219 mm	M16	25 mm	349 mm
FCS1000M20	597981	250	273 mm	M20	25 mm	480 mm

Table 2/2						
Codice a catalogo	Numero articolo	B	C	Carico statico	Dimensione chiave	Certificazioni
FCS0075M10	597968	31 mm	17 mm	2000N	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0100M10	597969	36 mm	19 mm	2000N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0100M8	597963	36 mm	19 mm	2000N	13 mm	VdS G4050054
FCS0125M10	597971	36 mm	15 mm	2000N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0125M8	597964	36 mm	15 mm	2000N	13 mm	VdS G4050054
FCS0150M10	597972	41 mm	17 mm	2000N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0150M8	597965	41 mm	17 mm	2000N	13 mm	VdS G4050054
FCS0200M10	597973	50 mm	20 mm	2000N	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0200M8	597966	50 mm	20 mm	2000N	13 mm	VdS G4050054
FCS0250M10	597974	68 mm	30 mm	3500N	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0300M10	597975	83 mm	39 mm	3500N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0400M10	597976	112 mm	55 mm	3500N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0500M12	597977	114 mm	44 mm	5000N	18 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0600M12	597978	146 mm	63 mm	5000N	18 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0800M16	597979	184 mm	75 mm	8500N	24 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS1000M20	597981	279 mm	143 mm	10000N	30 mm	VdS G4050054



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

