

nVent CADDY Macrofix Plus isolato



CARATTERISTICHE

L'angolo di apertura migliorato permette di installare piu' facilmente tuutte le misure standard di tubi

Il sistema di bloccaggio rapido evita aperture accidentali durante l'installazione del tubo

Il sistema di chiusura rapida si aziona facilmente con una sola mano

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione

L' innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

Privo di alogeni

Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1

Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109

Classificazione di resistenza al fuoco "E" in conformita' alla norma DIN EN 13501-1

Materiale:	Acciaio;Gomma EPDM-SBR
Finitura:	Elettrozincato
Colore:	Nero
Temperatura:	-50 to 110 °C



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Dimensione barra (RS)	NB/D N	Larghezza (W)	Spessore (T)
MFP015	586701	11 - 15 mm	M8, M10	8	20 mm	1 mm
MFP019	586702	15 - 19 mm	M8, M10	10	20 mm	1 mm
MFP025	586703	19 - 25 mm	M8, M10	15	20 mm	1 mm
MFP031	586704	25 - 31 mm	M8, M10	20	20 mm	1 mm
MFP037	586705	31 - 37 mm	M8, M10	25	20 mm	1 mm
MFP044	586706	37 - 44 mm	M8, M10	32	20 mm	1 mm
MFP051	586707	45 - 51 mm	M8, M10	40	21 mm	1.25 mm
MFP058	586708	50 - 58 mm	M8, M10		21 mm	1.25 mm
MFP068	586709	58 - 68 mm	M8, M10	50	21 mm	1.25 mm
MFP078	586710	68 - 78 mm	M8, M10	65	23 mm	1.5 mm
MFP088	586711	78 - 88 mm	M8, M10		23 mm	1.5 mm
MFP098	586712	88 - 98 mm	M8, M10	80	23 mm	1.75 mm
MFP108	586713	98 - 108 mm	M8, M10	90	23 mm	1.75 mm
MFP118	586714	108 - 118 mm	M8, M10	100	23 mm	1.75 mm
MFP128	586715	118 - 128 mm	M8, M10		23 mm	2 mm
MFP138	586716	128 - 138 mm	M8, M10		23 mm	2 mm
MFP148	586717	138 - 148 mm	M8, M10	125	25 mm	2 mm
MFP160	586718	150 - 160 mm	M8, M10		25 mm	2 mm
MFP170	586719	160 - 170 mm	M8, M10	150	25 mm	2 mm
MFP200	586720	190 - 200 mm	M8, M10		27 mm	2.25 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Dimensione barra (RS)	NB/D N	Larghezza (W)	Spessore (T)
MFP215	586721	205 - 215 mm	M8, M10		27 mm	2.25 mm

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico
MFP015	586701	6	27mm	1000N
MFP019	586702	6	27mm	1000N
MFP025	586703	6	32mm	1000N
MFP031	586704	6	32mm	1000N
MFP037	586705	6	32mm	1000N

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico
MFP044	586706	6	37mm	1000N
MFP051	586707	6	37mm	1500N
MFP058	586708	6	37mm	1500N
MFP068	586709	6	40mm	1500N
MFP078	586710	6	40mm	2000N
MFP088	586711	6	40mm	2000N
MFP098	586712	6	45mm	2500N
MFP108	586713	6	45mm	2500N
MFP118	586714	6	50mm	2500N
MFP128	586715	6	50mm	3000N
MFP138	586716	6	50mm	3000N
MFP148	586717	6	50mm	3200N
MFP160	586718	6	50mm	3200N
MFP170	586719	6	50mm	3200N
MFP200	586720	6	50mm	3600N


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)	Carico statico
MFP215	586721	6	50mm	3600N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Rivestimento in gomma EPDM.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

