

Design igienico, contenitore da pavimento, HDF



La cassa a pavimento con design igienico nVent HOFFMAN, gamma HDF, è progettata specificamente per proteggere le apparecchiature elettriche in ambienti sanitari che richiedono un elevato livello di pulizia, anche durante le procedure di lavaggio ad alta pressione e ad alta temperatura e di pulizia clean-in-place (CIP). Grazie alle superfici lisce e al drenaggio automatico, al design senza interstizi e all'elevato grado di protezione, la cassa riduce al minimo i rischi igienici e contribuisce a ridurre i tempi di inattività e aumentare la produttività.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL
CE, UK CA, UL
IP66/69

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304L. Corpo: 1,5 mm. Telaio: 1,5 mm. Porta: 2 mm. Piastra di montaggio: Acciaio zincato da 3 mm

La parte superiore inclinata in avanti di 30 gradi impedisce il deposito o l'accumulo di fluidi e particolato. I profili verticali e di profondità integrati con schema dei fori consentono la regolazione della piastra di montaggio. I dadi godronati sul fondo consentono il montaggio dei piedini di livellamento, disponibili come accessori

Ripiegato con un angolo inclinato di 8 gradi su tutti i lati. Apertura a 120 gradi. Montato con quattro cerniere, può essere installato per aprirsi da sinistra o da destra. (Lavorazione non necessaria.) Telaio porta incluso con foratura da 25 mm

La guarnizione in silicone blu monopezzo rimovibile con angoli sagomati contribuisce a garantire una tenuta adeguata, riducendo al minimo la possibilità di ingresso di liquidi. Inoltre, è facile da sostituire, pulire, mantenere e installare e resiste alla crescita batterica e all'assorbimento chimico. Il silicone è conforme a FDA 21 CFR 177.2600.

La guarnizione in silicone blu monopezzo rimovibile con angoli sagomati contribuisce a garantire una tenuta adeguata, riducendo al minimo la possibilità di ingresso di liquidi. Inoltre, è facile da sostituire, pulire, mantenere e installare e resiste alla crescita batterica e all'assorbimento chimico. Il silicone è conforme a FDA 21 CFR 177.2600.

Serratura HD realizzata in acciaio inossidabile AISI 316L con guarnizione in silicone blu; la serratura è conforme alla norma DIN EN 1672-2:2009. Sistema di bloccaggio a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno della cassa

Non sono previste aperture di serie allo scopo di limitare i rischi legati all'igiene

La porta è dotata di prigionieri per il collegamento di terra saldati separatamente. Il collegamento di terra sul telaio può essere effettuato tramite ECF

Conforme a IP66/69 | IK10

Acciaio inossidabile pre-satinato 400, lucidato a $Ra < 0,8 \mu m$

Materiale: Acciaio inossidabile 304
Finitura: Spazzolato
Spessore: 1.5mm
Grado di pendenza: 30°

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Altezza 1	Larghezza	Profondità	Grado di protezione	Dimensioni massime del sottopannello
HDF18065	1801mm	2132mm	600mm	514mm	NEMA tipo 4, NEMA tipo 4X, NEMA tipo 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm
HDF18085	1801mm	2132mm	800mm	514mm	NEMA tipo 4, NEMA tipo 4X, NEMA tipo 12, IP66, IP69K, IP69K	1694 x 694mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

