

Modulare a sportello singolo in acciaio dolce, MCS-HP



La gamma MCS-HP di armadi componibili in lamiera d'acciaio, con porta singola e grado di protezione IP 66, offre un'elevata protezione per apparecchiature e componenti che permette di allungare il loro ciclo di vita e ridurre i costi di manutenzione quando un armadio deve essere installato in ambienti gravosi. L'armadio mantiene il grado IP 66 anche quando viene unito in batteria, utilizzando lo specifico kit d'unione.

STANDARD INDUSTRIALI

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inossidabile pre-satinato AISI 304L / AISI 316L. Telaio: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Pannelli laterali, posteriore e tetto: 1.5 mm. Piastre inferiori: Acciaio inossidabile da 1.5 mm. Piastra di montaggio: Acciaio elettro zincato da 3 mm.

Telaio: Profili aperti opposti e saldati in continuo con foratura da 25 mm in conformità a DIN 43660. Inclusa foratura esterna integrata.

Porta: Montaggio con quattro cerniere che permettono l'apertura sul lato sinistro o destro. Telaio porta incluso con foratura da 25 mm.

Pannello posteriore: Montaggio tramite viti Torx M6. Strutture di montaggio standard per porta posteriore.

Pannelli laterali: Fornito come accessorio.

Pannello superiore: Rimovibile.

Serratura: Sistema di bloccaggio a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno dell'armadio. Serratura a doppia mappa standard con inserto da 3 mm. Sono disponibili come accessori inserti standard, cilindri, maniglie di sollevamento e maniglie a T.

Piastre inferiori: Una piastra di fondo con guarnizione in poliuretano iniettato per la massima tenuta.

Piastra di montaggio: Con doppia piega, scorre in posizione. Regolabile in profondità di passi di 25 mm con l'accessorio MPD02. Fornito all'esterno della confezione.

Messa a terra: Tutti i pannelli sono collegati a terra tramite i relativi elementi di fissaggio e sono dotati di prigionieri per il collegamento di terra.

Finitura: Acciaio inossidabile pre-satinato 400s (circa 0.5 micron).

Protezione: Conforme a IP 66 | TIPO 4X, 12 | IK 10.

Specifiche di montaggio: Consegna standard pronta per l'installazione abbinata. Per installazione singola aggiungere le pareti laterali.

Fornitura: Telaio con porta montata, pannello posteriore, tetto, piastra inferiore, piastra di montaggio e telaio porta. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. Fornitura prevista su un pallet di larghezza identica all'armadio per consentirne l'accoppiamento senza necessità di rimozione. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.


Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035
Spessore del corpo:	1.5mm
Spessore porta:	2mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Profondità di montaggio massima
MCS20086HP	2000mm	800mm	600mm	559mm
MCS22088HP	2200mm	800mm	800mm	759mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

*Disponibili su richiesta dimensioni diverse. È necessario utilizzare un pannello laterale speciale se la profondità è superiore a 700 mm.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.