

ARMADIO VARISTAR CP LHX+, 5 KW, RAL 7021, IP 55, 42 U, 2100H, 600 W, 800D

Obsoleto

CODICE A CATALOGO

10630-051

Gli armadi raffreddati a liquido Varistar CP LHX + sono progettati per fornire un raffreddamento localizzato a basso consumo energetico alle apparecchiature in impianti in cui l'aria ambiente non è filtrata o controllata a temperatura. Incorpora un radiatore LHX5 / LHX10 montato nella parte inferiore direttamente sul montante da 19 Ohm. L'aria calda viene estratta dal pannello posteriore dell'armadio, raffreddata nello scambiatore di calore aria/liquido e fornita nella camera in pressione anteriore. L'armadio sigillato assicura che l'aria non venga scambiata con l'ambiente e che le emissioni di rumore rimangano a un livello basso.

CARATTERISTICHE

Armadio con LHX + 19? Integrato nel refrigeratore rack, capacità di raffreddamento fino a 10 kW con accuratezza della temperatura di $\pm 0,1$ °K o °C.

Unità di raffreddamento montata sul montante da 19" nella parte inferiore e centralina nella parte superiore. In questo modo si lascia uno spazio utilizzabile di 35 U

Le guarnizioni riducono la rumorosità fino a 50,4 dB(A) a una distanza di 0,2 m e tirano l'aria ambiente nell'armadio

Contenitori con un'efficace canalina per cavi con un effetto minimo sulle prestazioni IP ed EMC

Tutte le funzioni di monitoraggio e gestione possono essere azionate in remoto

Capacità di carico statico max. 1600 kg

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 42U

Altezza: 2100mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 800mm

Colore telaio: Grigio nero

Codice colore telaio: RAL 7021

Materiale del rivestimento: Acciaio

Colore del rivestimento: Grigio nero

Codice colore del rivestimento: RAL 7021

Quantità nella confezione: 1

È conforme a: IEC 60529; IEC 61587-1; CODICE 60297-3-100; IEC 61587-1

Finitura: Verniciato a polvere

Materiale del telaio: Acciaio

Carico statico: 1600kg

Materiale: Acciaio

Peso netto: 171.2kg

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo di prodotto: Armadio

Grado di protezione: IP55

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

