

Sistema PXI Express, 4 U, 18 slot, Gen2/3

CODICE A CATALOGO

14579-044



Chassis PXI Express desktop per un controller di sistema PXI Express con fino a 16 schede HP e 7 schede PXI o PXI Express con larghezza 4 HP.

CARATTERISTICHE

Chassis desktop PXI Express, 4 U, 84 CV, con maniglie e staffe di montaggio da 19"

1 slot di sistema PXI Express con larghezza di 16 HP, 1 slot di sincronizzazione PXI Express e 16 slot ibridi

Switching PCIe Gen 2 e 3 con quattro link (Gen 3: 2x4 e Gen 2: 2x1) slot di sistema

Potente sistema di raffreddamento con bassa rumorosità della ventola, 50 W per slot a un aumento di temperatura di 15K

Flusso d'aria dal basso verso la parte posteriore con ventole a temperatura controllata; modulo di monitoraggio telaio integrato (CMM)

Ampia gamma di ingressi c.a. con interruttore di rete sul lato posteriore, pulsante di alimentazione sul lato anteriore (in alto) ingressi/uscite clock esterni a 10 MHz del pannello posteriore



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 18

Tipo: Desktop

Tipo di backplane: PXI Express, configurazione a 4 collegamenti

Trasferimento dati: PCIe Gen2; PCIe Gen3

Potenza per slot: 50W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dal basso sul retro

Altezza del rack: 4U

Tipo di alimentazione: Telaio aperto

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: N.

È conforme a: PXISA PXI-5 R1.1

Profondità: 355mm

Peso lordo: 12kg

Quantità nella confezione: 1

Quantità slot di distribuzione PXI Express: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistema conforme a IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); backplane conforme a PICMG rev. 3,0 e PXI-6

Sistemi modificati disponibili su richiesta

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.