


EM-M Clip da conduit/tubo a flangia, S301, 22–30 mm OD, 14–20 mm Flangia



CODICE A CATALOGO

12EM912S1

CARATTERISTICHE

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi

La clip con chiusura a scatto ruota di 360°

Per l'installazione è necessario solo un martello

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 179830

Materiale: Acciaio inossidabile 301 (EN 1.4310)

Diametro esterno (OD): 22 - 30 mm

Spessore della flangia (FT): 14 - 20 mm

Carico statico: 200N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

