

nVent CADDY dado per profilo a montaggio rapido, M10 Barra

CODICE A CATALOGO

6QCN



Il dado QCN combina le proprietà uniche dell'acciaio armonico e la tecnologia CADDY "spingi e blocca" per creare un dado per profili strut a montaggio a scatto per un'installazione incredibilmente rapida di barre filettate o bulloni. Usato in combinazione con un dado esagonale su barra filettata per l'installazione rapida di sistemi a trapezio prefabbricati o con un bullone a testa tonda per il montaggio a parete incredibilmente veloce di scatole elettriche e altri servizi.

CARATTERISTICHE

Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature

Perfetto per installare rapidamente sistemi sia su profili ancorati alla struttura che dal lato impianto in combinazione con profili di supporto

Il design integrato elimina la necessità di complicati dadi a molla e componenti sciolti, semplificando l'installazione

Permette di montare rapidamente armadi a parete utilizzando semplici bulloni filettati

Progettato per l'uso con profili di larghezze standard (41mm o 1 5/8 ") sia con profili bassi che alti

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 593002

Materiale: Acciaio armonico

Finitura: nVent CADDY Armour

Dimensione barra (RS): M10

Altezza (H): 19 mm

A.: 38 mm

B: 38 mm

Carico statico 1 (F1): 475N

Carico statico 2 (F2): 130N

Carico statico 3 (F3): 225N






Coppia (TQ): 2.5 N·m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il QCN richiede un bullone più lungo rispetto ai dadi per strut tradizionali. Vedere il foglio di istruzioni per informazioni dettagliate.

Per funzionare correttamente su profili poco profondi (21mm o 13/16" di profondità), il QCN deve essere posizionato in corrispondenza di un foro ad asola.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

