

BSZ-SU Vite per calcestruzzo, ZF, Diametro foro 10 mm, Vite 100 mm

CODICE A CATALOGO

BSZSU10100EG



CARATTERISTICHE

Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120

Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato

Utilizzo approvato per categoria sismica C1 (tutti i diametri)

Utilizzo approvato per categoria sismica C2 (per diametri di foratura di 8 mm e superiori)

Il tassello rimovibile e' ideale per fissaggi temporanei

La finitura Atlantis offre una protezione dalla corrosione superiore (fino a un ambiente C3 in conformità alle norme EN ISO 9223 e 9224)

La finitura Atlantis è adatta per l'installazione all'aperto



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 402650

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Diametro della punta di trapano: 10mm

Lunghezza della vite (L): 100mm

Profondità dell'incastro: 85 mm


A.: 15 mm

Coppia (TQ): 30 N·m

Carico assiale caratteristico secondo ETA-20/0046

Pezzo numero	Calcestruzzo fessurato C20/25	Calcestruzzo non fessurato C20/25	Profondita' nominale di ancoraggio
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

