

Staffa strutturale universale stampata, foro 14,3 mm, EG

CODICE A CATALOGO

CSBU1N



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1" through 2" brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

CARATTERISTICHE

Il design dello Universal Attachment permette ad un unico prodotto di attaccarsi direttamente a calcestruzzo, legno, travi reticolari o agganci per travi a I

L'indicazione dell'angolo di inclinazione permette di conoscere l'angolo di montaggio dell'elemento di rinforzo

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Compatibile con tubazioni di rinforzo da 1" a 2" per ridurre l'inventario

Il disegno compatto minimizza l'effetto di estrazione sull'ancorante

Rispetta la normativa NFPA® 13 come pre-qualificato per applicazioni sismiche

Testato Secondo Specifiche FM®

FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 404135

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del foro (HS): 13 mm

Larghezza (W): 49 mm

Spessore (T): 5 mm

A.: 52 mm

B: 33 mm

C: 35 mm

D: 32 mm



E: 44 mm

Carico elencato UL: 8896N

Carichi secondo FM

Pezzo numero	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBU1xx	7510 N	9830 N	11830 N	13740 N
CSBU2xx	6580 N	10180 N	12720 N	13740 N
CSBU58xx	6580 N	9830 N	11830 N	13740 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

