

Bullone testa esagonale, Acciaio, HD, M10 Vite, 25 mm Vite

CODICE A CATALOGO

HSCRM1025HD

CARATTERISTICHE

Bullone a testa esagonale completamente filettato



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 593745


Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

È conforme a: DIN 933

Diametro della vite (Sc): 10

Lunghezza della vite (L): 25mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

