

Supporto per cavi ignifugo nVent CADDY, in metallo, 15 cavi

CODICE A CATALOGO

KLICK15



Il supporto per cavi ignifugo nVent CADDY, in metallo, è una staffa versatile progettata per supportare fasci di cavi di medie dimensioni in spazi affollati, ad esempio i controsoffitti. Compatibile con l'ancoraggio tradizionale e il fissaggio diretto per i supporti a parete e a soffitto, presenta un esclusivo meccanismo di chiusura senza utensili che può essere azionato in modo sicuro da terra senza scaletta o sollevamento, facendo risparmiare così tempo agli installatori sul lavoro. Dotato di un design a profilo compatto e conforme alla norma DIN 4102-12, questo supporto per cavi è una soluzione ideale per applicazioni elettriche e datacom.

CARATTERISTICHE

Classificazione E30-E90 in base alla norma DIN 4102-12

Compatibile con fissaggio diretto e ancoraggio tradizionale

Richiede un solo chiodo per supporto

Riutilizzabile se il chiodo si inceppa

Esclusivo meccanismo di chiusura che può essere azionato in modo sicuro da terra

I bordi arrotondati impediscono danni al cavo

Pronto per l'uso

Realizzato con materiali riciclabili al 100%



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 182061

Materiale: Acciaio

Finitura: Prezincato

Dimensione del foro 1 (HS1): 4.8 mm

Dimensione del foro 2 (HS2): 7.4 mm

Dimensione del foro 3 (HS3): 11mm

Lunghezza (L): 51mm

Altezza (H): 42 mm

Larghezza (W): 40 mm

Capacità del cavo: 15

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Capacità totale basata su un cavo del diametro di 9 mm.

*Classe di resistenza R30-R120 per ancoraggi esposti al fuoco.





Prodotti testati su solai di calcestruzzo, secondo le più recenti istruzioni di prova MPA al momento del test.

Per ulteriori dettagli, vedere AbP.

Test di resistenza al fuoco condotto con tipi di cavo elencati. È possibile utilizzare un cavo di sicurezza equivalente privo di alogeni secondo le linee guida nazionali.

Test di resistenza al fuoco condotto con tipi di cavo elencati. È possibile utilizzare un cavo di sicurezza equivalente privo di alogeni secondo le linee guida nazionali.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

