

# Tubo flessibile in plastica e morsetto, diametro esterno 16–20 mm

CODICE A CATALOGO

**SCFC1620**



## CARATTERISTICHE

Installazione a pressione di conduit

Il sistema di serraggio progressivo permette di montare differenti diametri di conduit sulla stessa clip

Compatibile con diversi componenti di fissaggio strutturale per essere installato in una varietà di strutture tra cui calcestruzzo, mattoni, legno compensato, canale elettrico, fissaggi in acciaio armonico e barre filettate

Le singole clips possono essere connesse tra loro per ridurre il numero di fori richiesti

Il profilo basso consente installazioni in spazi ristretti

No propagador de llama según IEC 61386-25

Superata la prova al filo incandescente/filo caldo a 650°C secondo la norma EN 60695-2

Non contiene alogeni

Stabilizzato ai raggi UV

Halogen free

UV-stabilized

Compliance to AS3500

Withstands up to 40kg of extraction force

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 800020

Materiale: Polipropilene


Temperatura: -10 to 85 °C

Diametro esterno (OD): 16 - 20 mm

A.: 32 mm

B: 16 - 18 mm

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

