


Passerella a filo PEMSA Rapide, 3000 x 100 x 100 mm

CODICE A CATALOGO

WBT100X100QEG



La passerella a filo PEMSA è la spina dorsale del sistema di passerella a filo PEMSA. Le caratteristiche ad alto contenuto tecnico assicurano un'installazione sicura, conforme alle norme e ai requisiti del settore previsti per i cavi ad alte prestazioni. Il design intelligente consente all'installatore di massimizzare l'efficienza sul campo con la giunzione integrata Rejaband Rapide.

CARATTERISTICHE

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Sistema di installazione innovativo Rejaband Rapide

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 823014

Materiale: Acciaio al carbonio

Finitura: Elettrozincato

Lunghezza (L): 3000mm



Altezza (H): 100 mm

Larghezza (W): 100 mm

A.: 32 mm

Peso unitario: 3.27 kg

Colore: Grigio



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

