

# Bullone a T KP per canale C E4



## CARATTERISTICHE

Per l'uso con profili a C

Premontato con rondella larga e dado

**Tipo di profilato:** E4  
**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Elettrozincato



## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Numero articolo | Diametro della vite (Sc) | Lunghezza della vite (L) | A.    | B     |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------|
| KP3808040         | 590210          | 8                        | 40mm                     | 30 mm | 23 mm |
| KP3810035         | 590207          | 10                       | 35mm                     | 30 mm | 23 mm |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La forza di scorrimento F2 è limitata a 600 N per tutti i tipi di dadi e bulloni a T per sistemi con profilo a C.

| Nuts and T-Bolts for C-channel System |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| C-Channel Type                        | Pullout Force F1 |
| E4                                    | 2600 N           |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

