

Cavo NM a asta/clip per filo



CARATTERISTICHE

Sostiene cavi schermati non metallici con cavo di terra

Maggiori capacità e opzioni applicative combinando i prodotti 4Z e 6Z in un'unica offerta migliorata ed efficiente

La clip multifunzione migliorata consente di ottimizzare l'inventario riducendo al contempo i rischi di pianificazione del cantiere associati a più misure differenti



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Spessore della flangia	Diametro esterno	Dimensione barra	Dimensione del filo
RMX4Z34	171096	Acciaio armonico	nVent CADDY Armour	3.9 - 9.5 mm	7 - 8 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli assemblaggi consentono il supporto dalla maggior parte delle tubazioni e sottostrutture.

La clip 4Z installata su un tondino liscio da 3/8" (10mm) ha un carico statico di 15lb (67N) nella direzione F2.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.

[nVent.com/ENDDT](https://www.nVent.com/ENDDT)

