

Connettore filettato del tubo




CARATTERISTICHE

Fissa i tubi filettati a morsetti per tubi PX

Connettore femmina-femmina

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Filettatura (G)	Altezza (H)
PTC050EG	578730	Acciaio	Elettrozincato	1/2"	18 mm
PTC050S6	578800	Acciaio inossidabile 316 (EN 1.4401)		1/2"	18 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

