

Guarnizione del foro del sigillante Hol-Sealers

Seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water with Hol-Sealers hole seals . Seals will cover any size or shape of hole from .19-in. diameter to maximum diameter shown in table. Can be used on enclosure walls up to .31-in. (8-mm) thick. Maintains enclosures Type rating 3R, 4, 4X (Stainless Steel version only) 12, and 13 when installed in an nVent HOFFMAN enclosure.



STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 12, 13; File No. E61997 (MS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

CARATTERISTICHE

Guarnizione resistente all'olio in dotazione

Available in multiple colors and sizes

Steel model has plated stud (10-32x5/8) and wing nut

Stainless steel model has 300 series stainless steel stud (10-24x5/8) and wing nut

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Codice colore	Spessore	Diametro foro
AS050	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	22mm max
AS050SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	22mm max
AS050LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	22mm max

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Codice colore	Spessore	Diametro foro
AS056CB	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056M	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MFB	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	14mm max
AS056MLG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	14mm max
AS056MSS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	14mm max
AS075	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	27mm max
AS075LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	27mm max
AS075SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	27mm max
AS100	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	35mm
AS100LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	35mm
AS100SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	35mm
AS125	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	43mm max
AS125LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	43mm max
AS125SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	43mm max
AS150	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	51mm max
AS150LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	51mm max
AS150SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	51mm max

Table 2/2

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Colore	Codice colore	Spessore	Diametro foro
AS200	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	64mm max
AS200LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	64mm max
AS200SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	64mm max
AS250	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	76mm max
AS250SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	76mm max
AS300	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	92mm max
AS300SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	92mm max
AS350	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	105mm max
AS350SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	105mm max
AS400	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	117mm max
AS400SS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	117mm max
ASPB	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	32mm max
ASPBG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio	ANSI 61	1.5mm	22mm max
ASPBSS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	22mm max
ASPB LG	Lamiera d'acciaio	Verniciato a polvere	Grigio chiaro	RAL 7035	1.5mm	32mm max
ASPBSS	Acciaio inossidabile 304	Lucido			1.5mm	32mm max

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.