


Kit sottorack EuropacPRO 19" per ferrovie, schermato, SNCF

Supporto per applicazioni ferroviarie, conforme allo standard SNCF.



CARATTERISTICHE

Registrazione SNCF, EuropacPRO-fer, testato in conformità a NF F 61-005 e NF F 60-002

La staffa da 19" è fissata saldamente al pannello laterale (saldato a freddo) ed è particolarmente adatta per le elevate sollecitazioni meccaniche (resistenza alle vibrazioni)

Le barre di supporto laterali conformi allo standard NFF facilitano l'inserimento del sottorack nel telaio (cabinet). La doppia posizione di avvvitamento da 19" aumenta ulteriormente la sicurezza (standard NFF)

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

EMC di circa 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, presupponendo che la parte anteriore sia coperta da pannelli frontali schermati, test in conformità alla norma VG 95373 parte 15

Struttura in alluminio

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

Fornito in confezione piatta salvaspazio

È conforme a:	CODICE 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Profondità:	320mm
Schermatura EMC:	Sì
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Materiale:	Alluminio
Tipo di prodotto:	Rack secondario/Telaio
Carico statico:	15kg



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Per il montaggio	Profondità scheda	Tipo di guarnizione
21500-028	6U	84HP	1	Backplane	220mm	Tessuto
21500-030	3U	84HP	1	Backplane	220mm	Tessuto
21500-068	3U	36HP	1	Backplane	220mm	Tessuto
21500-071	6U	36HP	1	Backplane	220mm	Tessuto

Table 2/2

Codice a catalogo	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni	Maniglia in dotazione	Montaggio	Certificazioni
21500-028	5g (force)	Sì	Rack	SNCF, RoHS
21500-030	5g (force)	Sì	Rack	SNCF, RoHS
21500-068	5g (force)	Sì	Rack	RoHS
21500-071	5g (force)	Sì	Rack	RoHS

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Fer = ferroviario = Ferrovie francesi, 1 T = 4 CV = 20,32 mm.

Connettore femmina/telaio di montaggio per supporti, in acciaio inox, 9 T o 21 T su richiesta.

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

