

Pannello frontale del soppalco PMC, non trattato, con schermatura EMC



Il pannello anteriore mezzanino è montato nelle forature del pannello anteriore PMC. Disponibili in diversi trattamenti. Per guarnizione EMC o-ring.

CARATTERISTICHE

Il pannello anteriore mezzanino è montato nelle forature del pannello anteriore PMC

Schermatura EMC con o-ring conduttivo

Schermatura EMC: Sì
Tipo di prodotto: Pannello frontale
Tipo: Pannello frontale senza maniglia



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Tipo di accessorio	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore	Finitura posteriore
20835-598	1	Pannello frontale	Anteriore a vite	O-ring EMC	Anodizzato	Conduttivo
20835-889	1	Pannello frontale	Anteriore a vite	O-ring EMC	Anodizzato	Conduttivo
20835-890	1		Anteriore a vite			
20835-893	10		Anteriore a vite		Cromato	Cromato
20835-922	1		Anteriore a vite		Cromato	Cromato
20835-923	1		Anteriore a vite		Cromato	Cromato

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Tipo di accessorio	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore	Finitura posteriore
20835-924	10		Anteriore a vite		Cromato	Cromato
20835-928	10		Anteriore a vite		Anodizzato	Conduttivo

Table 2/2							
Codice a catalogo	Bordi trattati	È conforme a	Profondità	Finitura	Altezza	Materiale	Larghezza
20835-598	N.	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Anodizzato	74mm	Alluminio	12.7mm
20835-889	N.	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Anodizzato	74mm	Alluminio	12.7mm
20835-890	N.	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zinco	12.7mm
20835-893	Sì	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zinco	12.7mm
20835-922	Sì	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zinco	12.7mm
20835-923	Sì	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zinco	12.7mm
20835-924	Sì	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zinco	12.7mm
20835-928	N.	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zinco	12.7mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.