

Valigetta desktop completa RatiopacPRO, schermata



Il contenitore RatiopacPRO SCHROFF nVent con schermatura EMC fornisce protezione elettronica per assemblaggi elettronici singoli e da 19". Questa custodia flessibile e robusta è semplice da convertire da un contenitore da tavolo a un contenitore per montaggio su rack da 19" e include quattro diverse opzioni di stile. Questa versione della custodia offre un design elegante per le applicazioni desktop.

CARATTERISTICHE

Enclosure da tavolo con componenti preconfigurati, in conformità a IEC 60297-3-101; predisposto per componenti da 19", ad esempio unità plug-in e schede Europa

Schermato

Versione con strisce di copertura

Fessura di ventilazione nella piastra base

Pannello posteriore perforato

Conforme a DIN EN 62368-1

Schermatura EMC:	Sì
Famiglia di prodotti:	RatiopacPRO
Tipo di prodotto:	Custodia
Carico statico:	25kg
Tipo:	Custodia per componenti da 19"



SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Altezza utile	Larghezza utile
24572-050	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Profondità	Quantità nella confezione	Altezza utile	Larghezza utile
24572-051	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-052	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-053	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24572-054	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-055	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-056	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-064	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-065	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-066	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-067	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-068	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3						
Codice a catalogo	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	È conforme a	Finitura	Altezza	Materiale
24572-050	Rivestimento laterale, Guide orizzontali	N.	CODICE 60297-3-101, CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivato, Verniciato a polvere	132.6 mm	Alluminio
24572-051	Rivestimento laterale, Guide orizzontali	N.	CODICE 60297-3-101, CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivato, Verniciato a polvere	132.6 mm	Alluminio
24572-052	Rivestimento laterale, Guide orizzontali	N.	CODICE 60297-3-101, CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivato, Verniciato a polvere	132.6 mm	Alluminio
24572-053	Rivestimento laterale, Guide orizzontali	N.	CODICE 60297-3-101, CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivato, Verniciato a polvere	132.6 mm	Alluminio
24572-054	Rivestimento laterale, Guide orizzontali	N.	CODICE 60297-3-101, CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivato, Verniciato a polvere	132.6 mm	Alluminio
24572-055	Rivestimento laterale, Guide orizzontali	N.	CODICE 60297-3-101, CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivato, Verniciato a polvere	132.6 mm	Alluminio
24572-056	Rivestimento laterale, Guide orizzontali	N.	CODICE 60297-3-101, CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivato, Verniciato a polvere	132.6 mm	Alluminio
24572-064	Rivestimento laterale, Guide orizzontali	N.	CODICE 60297-3-101, CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivato, Verniciato a polvere	265.9 mm	Alluminio

Codice a catalogo	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	È conforme a	Finitura	Altezza	Materiale
24572-065	Rivestimento laterale, Guide orizzontali	N.	CODICE 60297-3-101, CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivato, Verniciato a polvere	265.9 mm	Alluminio
24572-066	Rivestimento laterale, Guide orizzontali	N.	CODICE 60297-3-101, CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivato, Verniciato a polvere	265.9 mm	Alluminio
24572-067	Rivestimento laterale, Guide orizzontali	N.	CODICE 60297-3-101, CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivato, Verniciato a polvere	265.9 mm	Alluminio
24572-068	Rivestimento laterale, Guide orizzontali	N.	CODICE 60297-3-101, CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Passivato, Verniciato a polvere	265.9 mm	Alluminio

Table 3/3

Codice a catalogo	Grado di protezione	Larghezza
24572-050	IP20	164.4mm
24572-051	IP20	235.5mm
24572-052	IP20	235.5mm
24572-053	IP20	342.4mm
24572-054	IP20	448.9mm
24572-055	IP20	448.9mm
24572-056	IP20	448.9mm
24572-064	IP20	235.5mm
24572-065	IP20	342.4mm
24572-066	IP20	448.9mm
24572-067	IP20	448.9mm
24572-068	IP20	448.9mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Modifiche (colori o dimensioni speciali).

Soluzioni personalizzate (ritagli nel coperchio superiore, nella piastra di base o nei pannelli laterali).

Servizio di assemblaggio da 1 pezzo.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

