

Platte Ring, RVS 304, 10,5 mm Gat

CATALOGUSNUMMER

01110S4



KENMERKEN

Gebruikt onder de kop van een bout of onder een moer om de drukkracht, uitgeoefend op de verbinding te verdelen over een groter oppervlak

PRODUCTKENMERKEN


Artikelnummer: 592500

Materiaal: Roestvrij staal 304 (EN 1.4301)

Gatgrootte (HS): 10.5 mm

Diameter (Ø): 20 mm

Dikte (T): 2 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

