

Draadstang, Staal, Therm.Verz., M12 aansl., 1.000 mm

CATALOGUSNUMMER

050M121000HD

KENMERKEN

Op de gewenste lengte te snijden

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 592635

Materiaal: Staal


Afwerking: Thermisch verzinkt

Kwaliteitsklasse: 4.8

Staafmaat (RS): M12

Lengte (L): 1000mm

Statische belasting: 10000N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

