

Knijpklem, Verenstaal, 7 mm Gat, Rond

CATALOGUSNUMMER

16M



De nVent CADDY elektriciteitsbuisclommen (M-serie) met kliksluiting zijn een snelle en efficiënte manier voor het bevestigen van vertakte circuits van elektriciteitsbuizen voor elektrische installaties. De M-serie is ontworpen voor een consistente positionering in toepassingen door het elimineren van de elektriciteitsbuis-offset en het handhaven van de spatiëring bij het invoeren van elektrodozen. Verhoog de efficiëntie van de installatie door gebruik te maken van ons uitgebreide assortiment elektriciteitsbuizen voor uw volgende elektrische project.

KENMERKEN

Kan worden gebruikt voor verticale of horizontale installaties

Maakt verbuigen van elektriciteitsbuis onnodig

Vingersluiting, geen gereedschap nodig

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 170100

Materiaal: Verenstaal

Afwerking: nVent CADDY Armour



Buitendiameter (OD): 23.4 - 35 mm

Gatgrootte (HS): 7 mm

Type gat: Onbewerkt

Statische belasting 1 (F1): 440N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

