

nVent CADDY QCN profielmoer, M12 aansl.

CATALOGUSNUMMER

8QCN



De QCN combineert de unieke eigenschappen van veerstaal en de "installeren door te drukken"-technologie van CADDY om een op zijn plek te klikken stutmoer te creëren met een ontzettend snelle installatie van de stang met schroefdraad of bouten. Te gebruiken met een zeskantige moer op een stang met schroefdraad voor snelle installatie van geprefabriceerde trapeze-systemen of met een bout met afgeronde kop voor ongelooflijk snelle montage aan de wand van elektriciteitskasten en andere diensten.

KENMERKEN

Dankzij het eenvoudige "druk-en-klaar" -ontwerp kunnen installateurs de draadstang eenvoudig door het montagegat duwen en deze zo onmiddellijk vastzetten

Werkt zelfs met licht beschadigde schroefdraden en kleine bramen op de draadstang

Perfect voor het snel installeren van aftakleidingen op trapezes van standaard strutprofielen of tegen de welfsels met bijvoorbeeld ingestorte profielen

Het geïntegreerde ontwerp elimineert het gebruik van lastige springveren en losse onderdelen, wat de installatie vereenvoudigt

Bevestig verdeel- en wandkasten snel tegen een muur met behulp van gewone bouten

Ontworpen voor gebruik met standaard strut profielen van 41mm breedte. Zowel ondiepe (21mm) als diepe 41mm+)

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 593003

Materiaal: Verenstaal

Afwerking: nVent CADDY Armour

Staafmaat (RS): M12

Hoogte (H): 18 mm

A: 38 mm

B: 38 mm

Statische belasting 1 (F1): 550N

Statische belasting 2 (F2): 130N

Statische belasting 3 (F3): 225N






Aanhaalmoment (TQ): 2.75 N·m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor de QCN is een langere bout nodig dan voor standaard stutmoeren. Zie het instructieblad voor gedetailleerde informatie.

Om goed te functioneren op ondiepe stutten (21 mm of 13/16" diep), moet de QCN direct boven een sleufgat worden geïnstalleerd.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

