

BC200-CD balkklem met buisbeugel, 19–25 mm dia., 16 mm Max Flens



CATALOGUSNUMMER

BC200CD1B

KENMERKEN

Maakt verbuigen van elektriciteitsbuis onnodig

Getapt gat in achterzijde

Ideaal voor elektrische, mechanische en HVAC-toepassingen



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 182220

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


Buitendiameter (OD): 19 - 25 mm

Flensdikte (FT): 16 mm Max

Staafmaat (RS): 6

Aanhaalmoment (TQ): 4 N·m

Statische belasting: 440N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

