

CHK-knopenketting, 30 m, 400 N belasting

CATALOGUSNUMMER

CHK22K

KENMERKEN

Veelzijdige niet-gelaste ketting met dubbele lus (knopen ketting)

Conform DIN 5686



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 385860

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt


Lengte (L): 30m

A: 28 mm

B: 9 mm

D: 2 mm

Statische belasting: 400N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

