

Quick Grip zijwaartse antislingersteun, 3" Buis, 80 DN

CATALOGUSNUMMER

CSBQG0300EG



De Quick Grip zijwaartse beugel, onderdeel van de nVent CADDY-lijn voor sprinklerbeugelsystemen van nVent, is ontworpen om installaties te vereenvoudigen bij het bevestigen van de service-pijp voor seismische of andere catastrofale gebeurtenissen. Het innovatieve ontwerp voor snelle bevestiging van starre ondersteuning aan dienstleidingen spaart tijd en geld.

KENMERKEN

Makkelijke tweestaps installatie sluit extra stap tussen structuur en leiding uit

Werkt met 25 mm en 32 mm pijpen om voorraad te verminderen

De gele uiteinden geven een visuele indicatie dat de bouten correct zijn aangedraaid

Makkelijk te installeren met een slagmoersleutel vanaf de onderzijde

Voldoet aan NFPA®-13-vereisten voor seismische diagonaalsteunen

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 404469

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Buisafmeting: 3"



NB/DN: 80

Hoogte (H): 155.00 - 165.5 mm

Breedte (W): 190 mm

Laadvermogen volgens FM					
Onderdeelnummer	Leidingmaat pijp	Lateraal			
		Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG	EN10255 L (Dunwandig)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 M (10)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 H (40)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
CSBQG0300EG	EN10255 L (Dunwandig)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0400EG	EN10255 L (Dunwandig)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0600EG	EN10255 L (Dunwandig)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 M (10)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 H (40)	4315 N	6095 N	7475 N	8320 N
CSBQG0800EG	4.8 mm (wanddikte)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N
	EN10255 H (40)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

