

nVent CADDY Quick Clip draadstang versteviger, M12 aansl.



CATALOGUSNUMMER

CSBRS3

KENMERKEN

Bevestigt strut montageprofiel aan draadstang voor versteviging

Wordt doormiddel van een eenvoudige handdruk in positie gebracht

Geen schroef aan te draaien, geen gereedschap nodig




PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 404539

Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)

Type draagprofiel: A (41 x 41 mm)

Staafmaat (RS): 12



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

