

Gestatste universele structurele steun, 17 mm gat, El.Verz.

CATALOGUSNUMMER

CSBU58N



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1" through 2" brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

KENMERKEN

Met dit universeel ontwerp kan een product direct op beton, hout, traliespanen of I-balken worden bevestigd

Geïntegreerde hoekmeter geeft eenvoudig de gekozen hoek voor de installatie van de schoor weer

Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels

Vereenigbaar met 1 "tot en met 2" steunpijpen om het aantal onderdelen op voorraad te verminderen

De gedrongen vorm minimaliseert het hefboomeffect op betonbevestigingen

Voldoet aan NFPA® 13 als gekwalificeerd voor seismische toepassingen

Getest volgens specificaties van FM®

FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 404138

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Gatgrootte (HS): 17.5 mm

Breedte (W): 49 mm

Dikte (T): 5 mm

A: 52 mm

B: 33 mm

C: 35 mm

D: 32 mm



E: 44 mm

UL gecertificeerde belasting: 8896N

Laadvermogen volgens FM

Onderdeelnummer	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBU1xx	7510 N	9830 N	11830 N	13740 N
CSBU2xx	6580 N	10180 N	12720 N	13740 N
CSBU58xx	6580 N	9830 N	11830 N	13740 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

