

Ovale buis klem met moer, 25 DN, M8, M10 aansl.

CATALOGUSNUMMER

MXOVDN25EG

KENMERKEN

Specifiek ontworpen voor het bevestigen van geïsoleerde dubbele leidingen met geïntegreerde voedingskabel voor zonnecollectoren

De ovale vorm van de klem zorgt voor een stabiele bevestiging aan wand of plafond



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 403800

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

NB/DN: 25

Staafmaat (RS): M8;M10

A: 71 mm



B: 124 mm

Breedte (W): 20 mm

Dikte (T): 2 mm

Schroefdiameter (Sc): 6

Schroeflengte (L): 20mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

