

nVent CADDY Pyramid Tool-Free kabelgoot ondersteuningssysteem, 482,6 mm

CATALOGUSNUMMER

PTF16P



KENMERKEN

Drukklemmen worden gemonteerd zonder gereedschap

Kunststof drukklemmen en basis zijn corrosievrij

Drukklemmen en montagegaten patroon en afmetingen gaan samen met de voornaamste geperforeerde kabelgoten

Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend

Extra drukklemmen zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Het schuimrubber aan de onderzijde verzekert een betere bescherming van dakmembranen met minder afslijting

Biedt uitstekende lastverdeling, zelfs bij wisselende dakoppervlakken

Compatibel met verschillende dakoppervlakken, waaronder eenlaagse materialen, asfalt, metaal en spuitschuim

Meerdere grootten en toegestane belastingen bieden de mogelijkheid om de oplossing nauw af te stemmen op de specifieke daktoepassing

Eenvoudig over te brengen naar het dak

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 360522

Materiaal: Polyethyleen; Polypropyleen; Nylon

Temperatuur: -45 to 65 °C

Veiligheidsfactor statische belasting: 3:01

Lengte (L): 480mm

Breedte (W): 201 mm



Hoogte (H): 102 mm

Oppervlakte: 91613mm²

Gewicht eenheid: 1 kg

Statische belasting: 6670N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

