

Quick Strut Glijmoer, M12 aansl.

CATALOGUSNUMMER

QSNM12EG

KENMERKEN

Zorgt voor snelle, universele bevestiging van draadstang en materialen aan standaard strut montage profielen

Voorgemonteerde glijmoer, klaar voor gebruik

De veer houdt de glijmoer in positie tot het geheel vastgeschroefd is



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 592930

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Staaftmaat (RS): 12

A: 8 mm

B: 4 mm

C: 41 mm




Statische belasting 1 (F1): 4400N

Statische belasting 2 (F2): 4700N

Statische belasting 3 (F3): 4900N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Statische belasting 1 vertegenwoordigt een stutprofiel dikte van 1,5 mm. Statische belasting 2 vertegenwoordigt een stutprofiel dikte van 2,0 mm. Statische belasting 3 vertegenwoordigt een stutprofiel dikte van 2,5 mm.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

