

nVent CADDY Speed Link-horizontale overspanning kabelhaspel, 50 m Lengte

CATALOGUSNUMMER

SLC6L50

KENMERKEN

Wordt gebruikt om horizontale overspanningen met aangepaste lengte met twee kabelklemmen te installeren

Haspel met nVent CADDY Speed Link kabel

Hoge kwaliteit stalen kabel, opgebouwd uit 7 bundels van 19 strengen elk.



PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 196821

Materiaal: Staal

Afwerking: Thermisch verzinkt

Diameter staalkabel: 6 mm

Lengte staalkabel: 50m

Hoek (a): 60 ° Max

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


Statische last 1 vertegenwoordigt een puntbelasting in het midden van de overspanning. Statische last 2 vertegenwoordigt een over twee of drie punten verdeelde last op de overspanning. Statische last 3 vertegenwoordigt een over vier of meer punten verdeelde last op de overspanning.

De staalkabel moet worden voorgespannen met behulp van het SL6T spangereedschap voor horizontale overbruggingen.

Op lengte snijden (CTO) - kabel verkrijgbaar in veelvouden van één meter.

Horizontale installatie		
Voorspanning	1,000 N	450 N
Statische belasting 1 (F1)	490 N	590 N
Statische belasting 2 (F2)	880 N	1080 N
Statische belasting 3 (F3)	980 N	1180 N
Verticale installatie		
Statische belasting 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

